

△警告

- シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
- 60°C以上でのご使用は避けてください。

△注意

- 本品は、シャワー以外の目的で使用しないでください。
- 取り付け後に接続部からの水漏れの有無を確認してください。
- 逆止弁のついていない混合栓にそのまま取り付けないでください。
- 分解しないでください。
- 流量が少ないまたは、水圧が低い家庭ではシャワーの温度が安定しない場合があります。
- 本品をご使用中に給湯器の供給能力によってはパイプ側とシャワー側の湯温が異なる場合があります。
- 冬場などに浴室が凍結する際は、水抜き作業が必要です。蛇口の取扱説明書に従い水抜き作業を行い、同時にシャワーヘッド内の水も抜くようにしてください。
- 火のそばに置かないでください。

快適に使用するには


- 微細穴径シャワーのため冬場など冷たく感じることがあります。
その場合は温度設定を調整してお使いください。
- 通常の水圧以上の地域でご使用になると痛く感じことがあります。
その際は、蛇口を絞ることによって、快適な浴び心地になり節水もできます。

使用条件


- 取り付け前に給湯器の能力を充分に確認してください。
シャワー吐水量が給湯器の最低作動水量より少ない場合は、快適にシャワーを使用できなくなることがあります。
- 給水圧力が 0.7MPa を超える場合は、市販の減圧弁で 0.2MPa 程度に減圧してください。

取り付け条件

- 混合栓のシャワーエルボの中心から各々 20mm 以上の空間があり、右記の条件を満たした混合栓に取り付けできます。

**取り付けできないタイプ****デッキ2ハンドルシャワー混合栓**

一時止水機能なしデッキ2ハンドルシャワー混合栓には取り付けできません。



※逆止弁アダプター未内蔵型(逆止弁アダプターの取り付け不可)

バランス釜


バランス釜からシャワーが出ているものには取り付けできません。

**樹脂製のシャワーエルボ**

樹脂製のシャワーエルボには、取り付けできません。



お取り付けの混合栓メーカーに問い合わせの上、金属製のエルボに交換してから本商品を取り付けてください。

逆止弁アダプターが必要な混合栓**2ハンドルシャワー混合栓**

逆流防止のため、別売のタカギ製品「JS431 逆止弁アダプター」をお買い求めください。

取り付け方法

- ① 蛇口を閉め、お使いのシャワーホースをはずします。
- ② お使いの混合栓メーカーを確認し、シャワーエルボに取り付けます。

そのまま取り付け タカギ・KAKUDAI・MYM・SAN-EI・LIXIL(INAX)※1
付属品で取り付け TOTO・KVK・LIXIL(INAX)※1


※1 LIXIL(INAX)は機種によって異なります。そのまま取り付かない場合は付属品をお使いください。

※付属品は付属品/適合表を参照してください。

※適合メーカーの一部シャワーエルボで水漏れするおそれがあります。

- ③ シャワーホースナットにシャワーヘッドを取り付けます。

はずして洗えます。
内部にあるゴムリングがはずれた際は、
本体側の溝に入れてください。



○付属品/適合表

用アダプターキャップ	外径: 18mm	外径: 22.5 mm	外径: 20.5 mm	アダプター用/パッキンはありません。 ※シャワーエルボに付いているOリングはそのまま使用します。
アシャワーエルボ用	TOTO(小) 取付ネジ W19 山24 G1/2(呼び13)	TOTO(大) 取付ネジ W24 山20 G1/2(呼び13)	KVK 取付ネジ M22×2 G1/2(呼び13)	LIXIL(INAX) 取付ネジ M26×1.5 G1/2(呼び13)

製品仕様

用途：一般家庭での浴室用品
最大使用可能水圧：0.7 MPa(7kgf/cm²)
推奨水圧：0.05~0.2 MPa(0.5~2kgf/cm²)
耐熱温度：60°C
金属材料：しんちゅう(一部メッキ) ゴム材料：NBR、EPDM
原料樹脂：ABS樹脂(一部メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン
ホース：塩化ビニル樹脂

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分・メッキ部分が破損する場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料
無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>